



ALLTECH BOHEMIA
смазочный материал

Alltech Bohemia CB a.s.
J.Lomského 777/13
CZ 370 06 Č. Budějovice 5

T 00420 384 794586
F 00420 384 794584
sales@abcb.eu
www.abcb.eu



смазочный материал STTE-GL-90 TEXICALEСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

STTE-GL-90 снижает трение до 90% при установке силовых кабелей, телефонных кабелей, коаксиальных кабелей и волоконно-оптических кабелей.

STTE-GL-90 очень подходит для установки кабелей в пластиковых трубах. Таким образом, установка длинных силовых кабелей технически гладкая с STTE-GL-90. С STTE-GL-90 уже проложено 6 000 метров. Однако для прокладки кабелей из волоконной оптики имеется индивидуальная техническая документация.

STTE-GL-90 можно наносить на оптический кабель для установки с использованием системы с сердечником с лебедкой для контролируемой тяги.

В этом случае необходимо предварительно смазать трубы. После этого STTE-GL-90 размещается непосредственно на кабеле во время нанесения.

STTE-GL-90 также может использоваться для кабельных машин.

Также в этом случае необходимо предварительно смазать трубы.

При использовании в автоматизированных системах сжатого воздуха расход смазки значительно снижается.

Потребление STTE-GL-90 определяется диаметром и весом кабеля, а также диаметром трубы, в которую должен питаться кабель.

Расход обычно составляет от 5 до 10 граммов на метр.

- STTE-GL-90 обеспечивает его смазывающий эффект даже после его использования.
- STTE-GL-90 защищает кабель от старения.
- STTE-GL-90 отлично держится на поверхности кабеля.
- STTE-GL-90 также сохраняет свои смазывающие свойства при использовании в присутствии воды.
- STTE-GL-90 может использоваться для всех типов кабелей.

ТЕХИКАЛЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

внешний вид	полупрозрачная жидкость, цвет зеленый
аромат	слегка пахучий запах, такой как мыло
Вязкость при 20 ° C	45 - 50 с, измерение с чашкой Форда, сопло 2 мм
Удельный вес	1,030 до 1,050 г / см ³
Значение PH	8,5 - 9
горючесть	негорючий
Использовать температуру	-20 - + 65 ° C.
биоразлагаемость	более 95%
токсичность	нетоксичен
WNC	1 (немецкий и английский стандарты 2000 года)

КОНТЕЙНЕР

код STTE-GL-90.05
код STTE-GL-90.20

1 флакон 0,50 кг
в канистре с 5,00 кг